

**Parafuso
VMPAL-MS-4X10**

Número de referência: 561142

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	39 mm
Tamanho da embalagem	10
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	400 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tirante	Aço inoxidável de liga alta