

Cabo de conexão
MHJ9-KMH-0,5-HF
Número de referência: 562170

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Certificado	Marca RCM
Funções adicionais	Para-chispas Redução da corrente de manutenção com recuperação de energia Desligar em segurança
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem Com guia H Alternativa:
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	40 g
Ligação elétrica	2 pinos/2 pinos/4 fios Tomada reta/tomada reta/cabo
Faixa da tensão de operação CC	12 V...53 V
Proteção contra inversão da polaridade	Para tensão de funcionamento
Observação sobre a operação	A fonte de alimentação fixa deve poder alimentar pelo menos 1,85 A sem queda de tensão.
Observação sobre o consumo de energia	Fase de baixa corrente 2,8W, fase de alta corrente 17,1W, por canal
Ciclo de funcionamento	100% Seguir as instruções de funcionamento para as válvulas solenoide de ar.
Faixa do sinal de disparo CC	3 V...30 V
Observação sobre corrente de entrada	Aumento linear 0,09-0,44 mA para sinal de disparo de 3-15V 0,44-15,44 mA para sinal de disparo de 15-30V
Resistência de entrada	34 kOhm
Comprimento do cabo	0,5 m
Característica do cabo	Para aplicações estáticas
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão

Característica	Valor
Material da bainha do cabo	PUR PVC
Material da caixa	POM