

Bujão QSPC10

Número de referência: 562243

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	10
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar 0 psi...116 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Peso do produto	0.4 g
Tipo de montagem	Pino de montagem
Conexão pneumática 1	Cartucho de 10 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do bujão	POM
Material da junta circular	NBR