

Flange oscilante SNGB-200-B

Cód. do item: 562455

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	200
Conforme a norma	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...90 oC
Peso do produto	10020 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material de fixação	Aço galvanizado
Material do pino	Aço galvanizado
Material casquinho	Aço
Material do mancal	Plástico
Material do disco	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço galvanizado
Material do fusível	Aço para molas, galvanizado