

Bobina do solenoide VACC-S18-35-A1-1

Número de referência: 562906

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Indicação da posição de comutação	não
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	H
Características da bobina	24V CC: 3,5W
Flutuações permissíveis da tensão	-15% / +10%
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Peso do produto	530 g
Ligação elétrica	Tipo A Conectores De acordo com EN 175301-803
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da bobina do solenoide	PA Aço