



válvula de rolete

VMEM-DT-M32U-M-G18

Código da peça: 563387
 Produto a ser descontinuado

FESTO

Esse tipo é adequado para operação com vácuo.
 Produto será descontinuado. Disponível até 2019. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias, aberta, monoestável
Tipo de acionamento	mecânico
Largura	20 mm
Vazão nominal padrão	500 l/min
Pressão de trabalho	-0,95 ... 8 bar
Princípio construtivo	Assento de válvula
Tipo de retorno	mola mecânica
Diâmetro nominal	4 mm
Instruções de uso	Não utilizar como batente mecânico
Tipo de pilotagem	direto
Máx. velocidade de acionamento para acionamento axial	0,6 m/s
Máx. velocidade de acionamento para acionamento lateral	0,2 m/s
Frequência máxima de comutação	2 Hz
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Força de acionamento	130 N
Máx. força no acionamento	80 N
Máx. força transversal no acionamento	30 N
Peso do produto	160 g
Tipo de fixação	Opcional: Montagem em painel frontal com furo passante
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/8
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da proteção	PA
Material das vedações	NBR
Material do corpo	Liga de alumínio anodizado