

Placa reguladora de fluxo VABF-S7-F1B1P2-F

FESTO

Cód. do item: 563395



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Posição de instalação | Indiferente |
| Alimentação de ar piloto | externa interno |
| Pressão operacional | 0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar |
| Proteção contra explosão | Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 4 - altíssima resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Grau de proteção | IP65 |
| Tipo de fixação | com orifício de passagem |
| Conexão do ar de comando 12 | G1/4 |
| Conexão pneumática 1 | G1/4 |
| Conexão pneumática 2 | Flange 1/4 Padrão de conexão NAMUR |
| Conexão pneumática 3 | G1/4 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da placa de conexão | Alumínio com revestimento Ematal |
| Material vedações | NBR |