

# Base de apoio VABS-S7-S-G14-VDE1

Número de referência: 563396

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                                        |
| Pressão operacional                    | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                    |
| Prevenção e proteção contra explosões  | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]                 |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão           |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364 zona III                                                 |
| Nível de proteção                      | IP65                                                               |
| Tipo de montagem                       | Pelo orifício de passagem                                          |
| Conexão pneumática 1                   | G1/4                                                               |
| Conexão pneumática 2                   | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                               |
| Conexão pneumática 3                   | G1/4                                                               |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                         |
| Material de vedações                   | NBR                                                                |
| Material da placa                      | Alumínio metalizado                                                |