

# Proteção de escape VABD-D3-SN-G14

Número de referência: 563400

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                        | Valor                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Posição de montagem                   | Qualquer um                                                        |
| Pressão operacional                   | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                    |
| Prevenção e proteção contra explosões | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Meio de funcionamento                 | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                |
| Em conformidade com LABS              | VDMA24364 zona III                                                 |
| Nível de proteção                     | IP65                                                               |
| Temperatura ambiente                  | -50 oC...60 oC                                                     |
| Tipo de montagem                      | Aparafusar<br>Com rosca macho                                      |
| Observação sobre os materiais         | Em conformidade com a RoHS                                         |
| Material de vedações                  | EPDM                                                               |
| Material do parafuso de purga de ar   | PA                                                                 |