


# Manômetro PAGN-26-145P-P10

Cód. do item: 563732

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                               | Valor  |
|--|--|
| Faixa de indicação                           | 0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi  |
| Tamanho nominal do manômetro                 | 26   |
| Proteção contra explosão                     | Observe as considerações na certificação<br>Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Estrutura                                    | Manômetro com tubo Bourdon   |
| Tipo de fixação                              | Válvulas reguladoras de fluxo inline   |
| Meio de operação                             | Gases inertes<br>líquidos neutros  |
| Observação sobre o meio de operação/controle | sem acetileno<br>nenhum oxigênio   |
| Pressão operacional                          | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi   |
| Fator de carga alternada                     | 0.66   |
| Classe de precisão de medição                | 4  |
| Grau de proteção                             | IP43   |
| Temperatura do meio                          | -20 °C...60 °C   |
| Temperatura ambiente                         | -20 °C...60 °C   |
| Conformidade LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Indicação sobre os materiais                 | Conformidade RoHS  |
| Ponto de conexão                             | Lado de trás côntrico  |
| Conexão pneumática                           | Cartucho de 10 mm  |
| de materiais tocados pelo meio               | Latão  |
| Material do munhão aparafusado               | Latão  |
| Material corpo                               | PA   |
| Material da janela de inspeção               | PS   |

| Característica  | Valor  |
|-----------------|--|
| Cor corpo       | preto  |
| Peso do produto | 15 g   |
| Escala          | Escala dupla<br>bar (interno)<br>psi (externo) |