

União rápida de entrada em L

QBLF-1/8-5/16-U

Número de referência: 564656

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	0.236 in
Tipo de vedante no perno aparafusado	Revestimento
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Forma em L
Tamanho da embalagem	10
Construção	Princípio Push-Pull
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Torque de aperto máx.	5.16 ft-lbf
Peso do produto	0.66 oz
Tipo de montagem	Sextavado exterior 9/16
Conexão pneumática 1	Rosca fêmea 1/8 NPT
Conexão pneumática 2	Para tubos com diâmetro externo de 5/16"
Temperatura ambiente, Fahrenheit	32 oF...140 oF
Cor do anel de desengate	Cinza
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Latão niquelado PBT
Material do vedante roscado	PTFE
Material do anel de desengate	POM
Material do vedante do tubo	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável de liga alta