

**Bujão
QBC-3/8H-U**

Cód. do item: 564788

FESTO**Ficha técnica**

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Bujão
Tamanho do recipiente	10
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	0.071 oz
Conexão pneumática 1	Luva de encaixe de Ø 3/8"
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 oF...140 oF
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	POM