

# União rápida QB-3/8T-5/16-U

Número de referência: 564803

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor  |
|--|--|
| Tamanho  | Padrão   |
| Largura nominal                                      | 0.276 in   |
| Posição de montagem                                  | Qualquer um  |
| Desenho  | Desenho reto   |
| Tamanho da embalagem                                 | 10   |
| Construção   | Princípio Push-Pull  |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:::]             |
| Nota sobre o meio operacional/controlado             | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo         |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 1 - Baixa resistência à corrosão                               |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364 zona III   |
| Temperatura ambiente                                 | 0 oC...60 oC   |
| Peso do produto                                      | 0.384 oz   |
| Conexão pneumática 1                                 | Para tubos com diâmetro externo de 3/8"                        |
| Conexão pneumática 2                                 | Para tubos com diâmetro externo de 5/16"                       |
| Temperatura ambiente, Fahrenheit                     | 32 oF...140 oF   |
| Cor do anel de desengate                             | Cinza  |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                     |
| Material da caixa                                    | PBT  |
| Material do anel de desengate                        | POM  |
| Material do vedante do tubo                          | NBR  |
| Material da garra de retenção do tubo                | Aço inoxidável de liga alta                                    |