

União rápida
QB-5/16H-1/4-U
Número de referência: 564816

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	0.157 in
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	10
Construção	Princípio Push-Pull
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controle	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	0.166 oz
Conexão pneumática 1	Diâmetro da manga de encaixe 5/16"
Conexão pneumática 2	Para tubos com diâmetro externo de 1/4"
Temperatura ambiente, Fahrenheit	32 oF...140 oF
Cor do anel de desengate	Cinza
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PBT
Material do anel de desengate	POM
Material do vedante do tubo	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável de liga alta