


Cabo de conexão NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Número de referência: 565291

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	4-40UNC
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	1432 g
Ligação elétrica	44 pinos Tomada Sub-D
Faixa da tensão de operação CC	30 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	0.86 A
Comprimento do cabo	10 m
Característica do cabo	Para aplicações estáticas
Raio de curvatura mín. do cabo	95 mm
Diâmetro do cabo	9.6 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,5 mm
Composição do cabo	40 x 0,14 mm ²
Nível de proteção	IP65 IP67 Quando montado
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da bainha do cabo	PVC
Material da caixa	PBT
Material dos contactos do pino	Bronze Dourado