

# Conexão rápida roscada CRQS-3/8-3/8-U

FESTO

Cód. do item: 565323



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	0.315 in
Profundidade de inserção da mangueira	18.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Formato reto
Tamanho do recipiente	1
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	4 - altíssima resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-20 oC...150 oC
Peso do produto	0.917 oz
Cabos utilizáveis	PFAN
Tipo de fixação	Sextavado externo 45/64
Conexão pneumática 1	Rosca externa 3/8 NPTF
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 3/8"
Temperatura ambiente Fahrenheit	-4 oF...302 oF
Cor anel de desengate	prata
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	aço inoxidável de alta liga
Material do anel de desengate	Aço inoxidável de alta liga
Material de vedação do tubo flexível	FPM
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga