

## União rápida em T CRQST-5/16T-U

Número de referência: 565352

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                              | Padrão                                                              |
| Largura nominal                                      | 0.256 in                                                            |
| Posição de montagem                                  | Qualquer um                                                         |
| Desenho                                              | Forma em T                                                          |
| Tamanho da embalagem                                 | 1                                                                   |
| Construção                                           | Princípio Push-Pull                                                 |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                 |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão            |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364 zona III                                                  |
| Alimentação segura                                   | Ver informação complementar do material                             |
| Temperatura ambiente                                 | -20 oC...150 oC                                                     |
| Peso do produto                                      | 1.16 oz                                                             |
| Cabos utilizáveis                                    | PFAN                                                                |
| Conexão pneumática 1                                 | Para tubos com diâmetro externo de 5/16"                            |
| Conexão pneumática 2                                 | Para tubos com diâmetro externo de 5/16"                            |
| Temperatura ambiente, Fahrenheit                     | -4 oF...302 oF                                                      |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                          |
| Material da caixa                                    | Aço inoxidável de liga alta                                         |
| Material do anel de desengate                        | Aço inoxidável de liga alta                                         |
| Material do vedante do tubo                          | FPM                                                                 |
| Material da garra de retenção do tubo                | Aço inoxidável de liga alta                                         |