

# Chapa de cobertura VABB-L1-10-S

Número de referência: 566462

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Dimensão da largura                    | 10.5 mm                                |
| Pressão operacional                    | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Certificado                            | Marca RCM<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão        |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Peso do produto                        | 10 g                                   |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS             |
| Material da placa de cobertura         | PA                                     |