


Guia do coletor VABM-L1-10AS-M5-2

Número de referência: 566522

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	10.5 mm
N.º máx. de posições da válvula	16
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certificado	Marca RCM c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. para montagem do guia H	1.5 Nm
Torque de aperto máx. para montagem da válvula	0.45 Nm
Torque de aperto máx. para montagem em parede	3 Nm
Peso do produto	26 g
Conexão pneumática 1	M5
Conexão pneumática 3	M5
Conexão pneumática 5	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada