

Guia do coletor VABM-L1-14W-G14-7

Número de referência: 566647

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	16 mm
N.º máx. de posições da válvula	16
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certificado	Marca RCM c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. para montagem do guia H	1.5 Nm
Torque de aperto máx. para montagem da válvula	0.65 Nm
Torque de aperto máx. para montagem em parede	3 Nm
Peso do produto	602 g
Conexão de ar piloto 12/14	M5
Conexão do escape de ar piloto 82/84	M5
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/8
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/8
Conexão pneumática 5	G1/4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do guia do coletor	Liga de alumínio forjada