

**E-box**  
**VAVE-L1-1VL3-LP**  
Número de referência: 566724

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                         | Valor                          |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Proteção contra inversão da polaridade | Bipolar                        |
| Funções adicionais                     | Para-chispas                   |
| Indicador de estado do sinal           | LED                            |
| Tensão de funcionamento nominal CC     | 12 V<br>24 V                   |
| Resistência a sobretensão              | 0.8 kV                         |
| Nível de contaminação                  | 3                              |
| Temperatura ambiente aumentada         | -5 - 60°C                      |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 0 - Sem resistência à corrosão |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L              |
| Nível de proteção                      | IP40                           |
| Temperatura ambiente                   | -5 oC...50 oC                  |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                    |
| Peso do produto                        | 17.5 g                         |
| Secção cruzada da conexão              | 0.14 mm <sup>2</sup>           |
| Ligação elétrica                       | Filamentos                     |
| Comprimento do cabo                    | 2.5 m                          |
| Terminais dos fios                     | Terminal para cabos            |
| Conexão protetora à terra              | Ausente                        |
| Tipo de montagem                       | Clipe                          |
| Cor da caixa                           | Preto                          |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS     |
| Material da caixa                      | PA                             |