

Tubo plástico PLN-.-U

Número de referência: 567449

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Observação sobre a pressão operacional	Água: máx. 0,6 MPa a 0-50 °C
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...] Água (líquida, sem gelo)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura ambiente	-22 oF...178 oF
Cor	Azul Castanho Amarelo Verde Natural Vermelho Preto Prata Branco
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	PE