

**Tubo plástico**  
**PUN-H-5/32-BR-150-CB**  
Número de referência: 567994

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diâmetro externo, polegadas                            | 5/32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo       | 0.052 Feet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raio de curvatura mín.                                 | 0.02 Feet                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Informação da aplicação                                | TPE-U à base de éter                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Características do tubo                                | com aptidão para cadeias de energia                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pressão da operação dependente da temperatura          | -14.4 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Observação sobre a pressão operacional                 | Água: pressão de funcionamento em função da temperatura, consultar o gráfico, máx. 0,3 MPa a 0-60 °C                                                                                                                                                                                                                |
| Meio de funcionamento                                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Água (líquida, sem gelo)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material de teste contra incêndios                     | UL94 HB                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas |
| Classe de sala limpa                                   | Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                      |
| Alimentação segura                                     | Ver informação complementar do material                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura ambiente                                   | -31 oF...145 oF                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso do produto por comprimento                        | 0.968 oz/ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conexão pneumática                                     | Para diâmetro externo de união rápida de 5/32"                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cor                                                    | Castanho                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dureza da margem                                       | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material do tubo                                       | TPE-U(PU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |