

Tubo plástico
PEN-1/2-SW-150-CB
Número de referência: 569886

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo, polegadas	1/2
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	0.196 Feet
Raio de curvatura mín.	0.108 Feet
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Observação sobre a pressão operacional	Água: máx. 0,6 MPa a 0-50 °C
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...] Água (líquida, sem gelo)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-22 oF...140 oF
Peso do produto por comprimento	9.12 oz/ft
Conexão pneumática	Para diâmetro externo de união rápida de 1/2"
Cor	Preto
Dureza da margem	D 52 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	PE