

Tubo plástico PLN-1/4-BL-150-CB

Número de referência: 569915

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diâmetro externo, polegadas | 1/4 |
| Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo | 0.105 Feet |
| Raio de curvatura mín. | 0.039 Feet |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi |
| Pressão da operação dependente da temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Observação sobre a pressão operacional | Água: máx. 0,6 MPa a 0-50 °C |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (líquida, sem gelo) |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Classe de sala limpa | Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1 |
| Alimentação segura | Ver informação complementar do material |
| Temperatura ambiente | -22 oF...176 oF |
| Peso do produto por comprimento | 1.94 oz/ft |
| Conexão pneumática | Para diâmetro externo de união rápida 1/4" |
| Cor | Azul |
| Dureza da margem | D 52 +/-3 |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material do tubo | PE |