

E-box CAPC-F1-E-M12

Número de referência: 570042

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	50 mm x 148 mm x 28 mm
Interface do barramento de campo	2x isolador de passagem M12 5 pinos
Faixa da tensão de operação CC	18 V...30 V
Fonte de alimentação máx.	4 A
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Certificado	c UL us - Listed (OL)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	85 g
Comprimento do cabo	20 m
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PA