

Tubo plástico
PAN-MF-16X2-SW
Número de referência: 570363

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	16 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	130 mm
Diâmetro interior	12 mm
Raio de curvatura mín.	75 mm
De acordo com a norma	DIN 73378-PA12-PHL
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Óleo mineral
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 °C...100 °C
Peso do produto por comprimento	0.09 kg/m
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 16 mm
Cor	Preto
Dureza da margem	D 65 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	PA12-P