


Conector NECU-FCG40-K

Número de referência: 570895

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 60603-13
Durabilidade de contacto	50
Saída do cabo	Direto
Peso do produto	5 g
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Diagrama de conexão FC
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	40
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Fecho com mosquetão
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Contacto por deslocação do isolante
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	1.5 A
Secção cruzada do condutor nominal	0.13 mm ² AWG26
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Material da caixa	Reforçado com PBT
Material dos contactos do pino	Bronze Dourado