

Conectores
NECU-S-ECG4-HX-Q3
Número de referência: 570922

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Durabilidade de contacto	1
Tipo de montagem	Trava
Ligação elétrica	4 pinos Conector do movimento de isolamento/conector reto Formato quadrado
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	3 A
Resistência a sobretensão	0.8 kV
Diâmetro do fio individual	0.07 mm
Diâmetro do fio	0.8 mm...1 mm
Secção cruzada da conexão	0.14 mm²
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	2
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	PBT PC
Material dos contactos do pino	Dourado
Revestimento de isolamento permissível	PP PVC TPE-E