

Adaptador VAVE-C8-1R8

Número de referência: 571686

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador de estado do sinal	LED
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Posição de montagem	Qualquer um
Torque de aperto	0.25 Nm
Peso do produto	3.5 g
Ligação elétrica	3 pinos/2 pinos M8 / - Conector/tomada macho
Conexão protetora à terra	Ausente
Tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PA
Material dos contactos do pino	Bronze