


# Tubo flexível de plástico PAN-M-6X1-GN-500

Código da peça: 572094

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                | Valor   |
|---|---|
| Diâmetro externo                              | 6 mm  |
| Raio de curvatura relevante para a vazão      | 35 mm   |
| Diâmetro interno                              | 4 mm  |
| Raio de curvatura mínimo                      | 15 mm   |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 36 bar  |
| Meio operacional                              | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Temperatura ambiente                          | -60 ... 100 °C  |
| Peso do produto por comprimento               | 0,016 kg/m  |
| Cor   | verde   |
| Dureza Shore                                  | D 65 +/-3   |
| Observações sobre material                    | Isento de cobre e PTFE<br>Conforme RoHS                 |
| Informação sobre material, tubo flexível      | Poliamida 12  |