

# Suporte de retenção VMPA1-FTI-10

Número de referência: 572542

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Temperatura ambiente                   | -5 oC...60 oC                                                                                     |
| Peso do produto                        | 0.07 g                                                                                            |
| Tipo de montagem                       | Apertado                                                                                          |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material do suporte de retenção        | POM                                                                                               |