


Restritor de fluxo fixo-SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7

Número de referência: 572543

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função de controlo de fluxo
Conexão pneumática 1	Base de apoio
Taxa de fluxo nominal padrão na direção de controlo do fluxo	3.5 l/min...115 l/min
Pressão operacional	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Largura nominal	0.3 mm...1.7 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...40 oC
Temperatura do meio	-5 oC...60 oC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do suporte de retenção	POM
Material dos pinos ocios	Liga de alumínio forjada