

# Guia do coletor VABM-L1-10G-G18-20-GR

Número de referência: 573432

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                           |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Dimensão da largura                    | 10.5 mm                         |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                     |
| N.º máx. de posições da válvula        | 20                              |
| Certificado                            | c UL us - Recognized (OL)       |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Temperatura de armazenamento           | -20 oC...60 oC                  |
| Peso do produto                        | 873 g                           |
| Conexão de ar piloto 12/14             | M5                              |
| Conexão do escape de ar piloto 82/84   | M5                              |
| Conexão pneumática 1                   | G1/8                            |
| Conexão pneumática 3                   | G1/8                            |
| Conexão pneumática 5                   | G1/8                            |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS      |
| Material do guia do coletor            | Liga de alumínio forjada        |