

E-box
VAVE-L1-1K7-LR

Número de referência: 573946

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Característica do cabo	Para aplicações estáticas
Proteção contra inversão da polaridade	Bipolar
Funções adicionais	Para-chispas Redução da corrente de manutenção
Indicador de estado do sinal	LED
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Resistência a sobretensão	0.8 kV
Nível de contaminação	3
Certificado	Marca RCM
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Posição de montagem	Qualquer um
Torque de aperto máx.	0.27 Nm
Raio de curvatura mín. do cabo	34 mm
Peso do produto	20 g
Ligação elétrica	2 pinos/2 fios Tomada/cabo angular Formato retangular/extremidade aberta
Composição do cabo	2 x 0,25 mm ²
Diâmetro do cabo	3.4 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,1 mm
Comprimento do cabo	1 m
Terminais dos fios	Terminal para cabos
Conexão protetora à terra	Ausente
Tipo de montagem	Na válvula solenoide através do parafuso autorroscante
Cor da caixa	Preto
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	PA

Característica	Valor
Material de vedações	EPDM
Material da caixa	PA
Material da bainha do cabo	TPV
Material dos parafusos	Aço temperado