

Pórtico espacial DHSR-50-EGC185TB-2EGC185TB-DNCE63

Código da peça: 574558

FESTO

[Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.](#)



Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pórtico espacial 50
Carga útil	0 ... 50 kg
Acionamento eixo Z	DNCE-63
Tipo de acionamento eixo Z	elétrico Correia dentada
Posição intermediária do eixo Z	qualquer
Curso eixo Z	0 ... 200 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,02 mm
Acionamento eixo Y	2x EGC-185-TB
Tipo de acionamento eixo Y	elétrico Correia dentada com guia de esferas 2x
Posição intermediária do eixo Y	qualquer
Curso eixo Y	0 ... 1.500 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,08 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,08 mm
Acionamento eixo X	EGC-185-TB
Tipo de acionamento eixo X	elétrico Correia dentada com guia de esferas
Posição intermediária do eixo X	qualquer
Curso eixo X	0 ... 8.500 mm
Repetibilidade na posição final, eixo X	± 0,08 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo X	± 0,08 mm