


Conectores NECU-S1W9-C2-ACO

Número de referência: 574588

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	4-40 UNC-2B
Peso do produto	59 g
Interface do barramento de campo	Sub-D, 9 pinos, tomada
Ligação elétrica 1	Tomada, Sub-D, 9 pinos
Ligação elétrica 2	Terminal de parafusos, blindável
Taxa de transmissão	1 Mbit/s
Diâmetro do cabo permissível	8 mm 8 mm
Secção cruzada da conexão	0.14 mm²...0.5 mm²
Nível de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	75% a 25°C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	Reforçado com PC