


**Plugue
NECU-S1W9-C2-APB**

Cód. do item: 574589

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	40 mm
Altura	72 mm
Comprimento	17 mm
Tipo de fixação	4-40 UNC-2B
Peso do produto	43 g
Interface Fieldbus	Sub-D, 9 pinos, conector
Conexão elétrica 1	Conector macho Sub-D, 9 pinos
Conexão elétrica 2	Terminal IDC
Taxa de transmissão	12 Mbits/s
Diâmetro admissível do cabo	8 mm
Diâmetro permitido do cabo	8 mm
Seção transversal	0.64 mm ²
Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Temperatura de armazenamento	-25 oC...80 oC
Umidade relativa do ar	75% a 25 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	Plástico metalizado