


Placa alimentadora de pressão vertical VABF-L1-P3A3-M7

Número de referência: 574592

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da largura	10.5 mm
N.º máx. de posições da válvula	1
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certificado	Marca RCM c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. para montagem da válvula	0.45 Nm
Peso do produto	220 g
Conexão pneumática 1	M7
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa	Liga de alumínio forjada