


Conectores NECU-M-S-A12G4-IS

Número de referência: 575719

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 61076-2-101
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	38 g
Ligação elétrica	4 pinos Terminal acionado por mola M12 x 1 Conector reto
Codificação do conector	A
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	4 A
Diâmetro do cabo permissível	4 mm...8 mm
Secção cruzada da conexão	0.14 mm²...0.5 mm²
Nível de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Material da caixa	Zinco fundido Niquelado
Material dos contactos do pino	Bronze Dourado