

sistema de comando CMCA

Código da peça: 576335
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..



A título de exemplo

Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Função de segurança	Parada segura 1 (SS1)
Nível de performance (PL)	Parada segura 1 (SS1) / categoria 4, performance nível e
Frequência da rede	50 ... 60 Hz
Tensão da rede CA	230/400 V
Fases da tensão operacional nominal	Trifásico
Autorização	RCM Mark
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	10 - 95 % não condensável
Temperatura ambiente	5 ... 40 °C
Conexão elétrica	Terminal com mola Cage Clamp
Observações sobre material	Contém substâncias com LABS Conforme RoHS