

Base de conexão
VABM-B10-20E-G38-3

Cód. do item: 576340

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	22 mm
Posição de instalação	Indiferente
Quantidade máx. de posições da válvula	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	866 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão do ar de comando 12	G1/8
Conexão do ar de comando 14	G1/8
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 3	G3/8
Conexão pneumática 5	G3/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio