

Barreira de extremidade VMPAC-EPL-MP-SD25

Número de referência: 576557

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	-0.9 bar...8 bar
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	246 g
Conexão pneumática 3	G3/8
Conexão pneumática 5	G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA