


# Base de apoio VMPAC-AP-14-1

Número de referência: 576572

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Largura                                | 32.8 mm                                                  |
| Comprimento                            | 169 mm                                                   |
| Dimensão da largura                    | 26.8 mm                                                  |
| N.º máx. de posições da válvula        | 1                                                        |
| Pressão operacional                    | -0.9 bar...8 bar                                         |
| Pressão do piloto                      | 3 bar...8 bar                                            |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                           |
| Temperatura ambiente                   | -5 oC...50 oC                                            |
| Peso do produto                        | 160 g                                                    |
| Conexão pneumática 2                   | G1/4                                                     |
| Conexão pneumática 4                   | G1/4                                                     |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                               |
| Material da caixa                      | Reforçado com PA                                         |