

Separador
VMPAC-TE-1-3-5

Número de referência: 576578

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão operacional	-0.9 bar...8 bar
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Peso do produto	15 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da junta circular	NBR
Material do separador	Reforçado com PA