

Acoplador de haste auto-alinhado FK-M12X1,25

Número de referência: 6141

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M12 x 1,25
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 1% de cobre em massa. Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 oC...150 oC
Capacidade máx. de carga	1,5 kN
Peso do produto	215 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da bucha	Aço Galvanizado
Material da caixa	Aço Galvanizado
Material do pino esférico	Aço cementado
Material da arruela esférica	Aço cementado
Material da porca	Aço Galvanizado