



Válvula solenoide CM-5/2-1/4-FH

FESTO

Cód. do item: 6154



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	5/2 vias monoestável
Tipo de acionamento	elétrico
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	1400 l/min
Conexão de trabalho pneumática	G1/4
Pressão operacional	1.5 bar...8 bar
Diâmetro nominal	6.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Acionamento manual auxiliar	sem trava
Frequência máx. de comutação	40 Hz
Tempo de acionamento ligado	28 ms
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Tipo de fixação	Na placa de conexão
Conexão do ar de comando 12	G1/8
Conexão do ar de comando 14	G1/8
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 4	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Material vedações	NBR
Material corpo	Liga de alumínio
Material da membrana	PUR