

## Conexão rápida CK-1/4-PK-9-KU

Número de referência: 6258

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Largura nominal                                      | 7.3 mm                                                                          |
| Tipo de vedante no perno aparafusado                 | Aresta de vedação                                                               |
| Posição de montagem                                  | Qualquer um                                                                     |
| Desenho                                              | Desenho reto                                                                    |
| Tamanho da embalagem                                 | 10                                                                              |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi               |
| Observação sobre a pressão operacional               | Água: máx. 0,6 MPa a máx. 50 °C                                                 |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Água (líquida, sem gelo) |
| Nota sobre o meio operacional/controlo               | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo                          |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                               |
| Temperatura ambiente                                 | -10 °C...60 °C                                                                  |
| Torque de aperto nominal                             | 5.5 Nm                                                                          |
| Tolerância para o torque de aperto nominal           | ± 20%                                                                           |
| Conexão pneumática 1                                 | Rosca externa G1/4                                                              |
| Conexão pneumática 2                                 | Para conexão dentada, diâmetro interno de 9 mm, com porca                       |
| Material da porca de capa                            | POM                                                                             |
| Material do punhão aparafusado                       | POM                                                                             |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                                      |