

## Distribuidor em T FCK-3-PK-3-KU

Número de referência: 6273

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura nominal                                      | 2.4 mm                                                                                                      |
| Posição de montagem                                  | Qualquer um                                                                                                 |
| Desenho                                              | Forma em T                                                                                                  |
| Tamanho da embalagem                                 | 10                                                                                                          |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                           |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                         |
| Nota sobre o meio operacional/controlo               | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo                                                      |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                           |
| Temperatura ambiente                                 | -10 °C...60 °C                                                                                              |
| Conexão pneumática 1                                 | Para tubos de diâmetro externo 4 mm<br>Para conector dentado com diâmetro interno de 3 mm com porca de capa |
| Conexão pneumática 2                                 | Para tubos de diâmetro externo 4 mm<br>Para conexão dentada, diâmetro interno de 3 mm, com porca            |
| Material da porca de capa                            | POM                                                                                                         |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                                                                  |
| Material do conector                                 | POM                                                                                                         |