


Válvula reguladora de fluxo unidirecional GR-3/8-B

Número de referência: 6308

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função sem retenção de controlo de fluxo
Conexão pneumática 1	Rosca fêmea G3/8
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea G3/8
Elemento de ajustamento	Parafuso moleteado
Tipo de montagem	Montagem do painel frontal Pelo orifício de passagem Alternativa:
Taxa de fluxo nominal padrão na direção de controlo do fluxo	1010 l/min
Taxa de fluxo nominal padrão na direção sem retorno	1150 l/min
Pressão operacional	0.01 MPa...1 MPa 0.1 bar...10 bar 1.45 psi...145 psi
Temperatura ambiente	-20 oC...75 oC
Material da caixa	Zinco fundido
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posição de montagem	Qualquer um
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-20 oC...75 oC
Peso do produto	225 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do parafuso de ajuste	Latão